



PLATEAU MAGNETIQUE SINUS



SAV 245.07

Inclinaison axe longitudinal, avec pas polaire P=15 mm, force de bridage élevée

Utilisation :

Pour moyennes et grandes pièces.

Caractéristiques :

Semelle en acier trempé (HRC60), brunie et rectifiée avec grande précision

Réglettes de précision sur le petit et grand côté

Précision angulaire : ± 5 sec.

Parallélisme: $\pm 0,005 / 100$ mm

Cale étalon à 0°: 3 mm

Angle de rotation: 0° à 45°

Force nominale: 150 N/cm²

Hauteur de champ magnétique: 12 mm



Usure possible de la plaque polaire: 5 mm

L'angle est déterminé suivant le principe sinus en utilisant des cales étalons

La fixation se fait par brides (non fournies)



| Dimensions en mm | | | | | | | Poids en kg |
|------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|------|-------------|
| A | B | C | D | E _{0/-2} | F | | |
| 250 | 150 | 290 | 165 | 84,0 | 135 | 20,5 | |
| 300 | 150 | 340 | 165 | 84,0 | 135 | 27,0 | |
| 350 | 150 | 390 | 165 | 84,0 | 135 | 36,0 | |
| 400 | 200 | 440 | 215 | 84,0 | 185 | 52,0 | |



Exemple de commande:

Plateau magnétique sinus
Désignation

SAV 245.07 – 400
SAV N° – A x B

PLATEAU MAGNETIQUE SINUS DOUBLE



SAV 245.02

Inclinaison axe longitudinal, avec pas polaire fin transversal P=1,9 mm

Utilisation :

Pour pièces fines et machine EDM

Caractéristiques :

Semelle en acier trempé (HRC60), brunie et rectifiée avec grande précision

Réglettes de précision sur le petit et grand côté

Précision angulaire : ± 5 sec.

Parallélisme: $\pm 0,005 / 100$ mm

Cale étalon à 0°: 3 mm

Angle de rotation longitudinal: 0° à 45°

Angle de rotation transversal: 0° à 30°


Force nominale: 80 N/cm²

Hauteur de champ magnétique: 6 mm



Usure possible de la plaque polaire: 8 mm

L'angle est déterminé suivant le principe sinus en utilisant des cales étalons

La fixation se fait par brides (non fournies)



| Dimensions en mm | | | | | | Poids en kg |
|------------------|-----|-----|-----|-------------------|---------|-------------|
| A | B | C | D | E _{0/-2} | F | |
| 175 | 100 | 210 | 140 | 108 | 160/115 | 15,0 |
| 255 | 130 | 290 | 170 | 119 | 240/145 | 32,0 |
| 300 | 150 | 335 | 190 | 121 | 285/160 | 43,5 |
| 350 | 150 | 385 | 190 | 121 | 335/160 | 49,5 |
| 400 | 200 | 435 | 240 | 117 | 385/210 | 73,0 |



Exemple de commande:

Plateau magnétique double sinus
Désignation

SAV 245.02 – 400
SAV N° – A x B